


Schaltbild zum Anschluss eines Relais an den Mistral 300

Mistral 300
Artikelnummer: 43300



ACHTUNG:

Nur Relais mit hohem Spulenwiderstand einsetzen, da ein Strombegrenzungswiderstand von 100 Ohm im Mistral verwendet wird !

Empfehlung:

Relais: Finder ; Nr. 34.51.7.012.501
Farnell-Bestellnummer: 414-3152

Hinweis:

Beim Anschluss des Netzgerätes NA 9V an den Mistral 300 ist die Polarität im Allgemeinen nicht zu berücksichtigen. Bei gleichzeitiger Versorgung des Relais mit diesem Netzgerät ist aber darauf zu achten, dass ein Anschluss des Relais mit dem Pluspol verbunden wird, der andere Anschluss mit der Klemme "C".